

**CNMM 120412, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250492 CA515
GTIN	4960664675678
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	1 - 11 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 430 m/min
Lomilec odrezkov	PX
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje