

Garant**Lamelni brusni disk speed CER, ravni, Ø 115 mm, Zrnatost: 120**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	565234 120
GTIN	4062406159306
Razred artikla	51M

Opis

Izvedba:

- **Kakovostna, keramična brusna zrna (CER) s samodejnim ostrenjem za maksimalno zmogljivost brušenja in nizko silo pritiskanja.**
- **S prevleko za aktivno hladno brušenje.**
- **Trpežna mešanica poliestra in bombaža za idealno obrabo in stabilnost v predelu robov.**
- **Ergonomičen brusni krožnik iz poliestra z dušenjem vibracij (z zamikom).**
- **Za najboljše rezultate pri delu z zmogljivimi kotnimi brusilniki.**

speed – ravna razporeditev lamel za **velik volumen odrezkov v časovni enoti** in dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Natančno posnemanje in obdelava robov ter brušenje površine.

Tehnični opis

Zrnatost	120
Opis oblike	ploščato
Ø izvrtine	22,23 mm

Ø plošče	115 mm
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
prevleka za aktivno, hladno brušenje	da
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena za material	Ø 115 mm
maksimalna obodna hitrost	INOX
Vrsta izdelka	80 m/s
	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		