

**DNMG 150604, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250796 CA515
GTIN	4960664676644
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150604 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza a_p : 1 - 4 mmPodajanje f : 0,15 - 0,6 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 435 m/min**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Globina reza a_p	1 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 435 m/min
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PS
Radij rezila	0,4 mm

Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje