

HOLEX
Lamelni brusni disk speed ZA, ravni, Ø 125 mm, Zrnatost: 60

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	565295 60
GTIN	4062406159627
Razred artikla	52M

Opis
Izvedba:

- **Kakovosten cirkonijev korund (ZA) za visoko zmogljivost brušenja.**
 - **Krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.**
 - **Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.**
 - **Za najboljše rezultate pri delu s kotnimi brusilniki vseh zmogljivostnih razredov.**
- speed** – ravna razporeditev lamel za **velik volumen odrezkov v časovni enoti** in dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Natančno posnemanje in obdelava robov ter brušenje površine.

Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
Opis oblike	ploščato
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratice za brusno sredstvo	ZA

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena za material	Ø 125 mm
za material	INOX
za material	Jeklo
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		