

**TNMG 160404, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251472 CA515
GTIN	4960664677474
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	PQ
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	105 - 510 m/min
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje