

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, MF: M58X3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130025 M58X3
GTIN	4062406030018
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Celková dĺžka L	160 mm
Ø otvoru pod závit	55 mm
Počet napínacích drážok	6
Norma	DIN 2184
Stúpanie závitov	3 mm
Hĺbka závitov	87 mm
Počet rezných hrán Z	6
Ø stopka štvorhranu	35 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX

Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø stopky D _s	45 mm
Rezný materiál	HSS
Ø závitu	58 mm
Druh závitu	MF
Veľkosť závitu	M58×3
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník