

**CC.T 09T304, Zvrst: CA515**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260196 CA515
GTIN	4960664674947
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 380 m/min
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	GK
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje