

**CCMT 120404, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260202 CA515
GTIN	4960664674961
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 380 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	GK
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje