

**WNMG 080404 Wiper, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252013 CA515
GTIN	4960664678846
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080404 Wiper CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: WP

Globina reza a_p : 0,5 - 2 mm

Podajanje f: 0,07 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 435 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	WP
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 435 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,07 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	CA515

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje