



CC.T 060202, Zvrst: CA515



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260091 CA515 |
| GTIN | 4960664674862 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

CC.T 060202 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: HQ

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 110 - 380 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|------------------|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 110 - 380 m/min |
| Podajanje f | 0,05 - 0,25 mm/v |
| Globina reza a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Lomilec odrezkov | HQ |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Glavna uporaba | P |
| Radij rezila | 0,2 mm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Zvrst | CA515 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 060202 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |