

Garant**Rezalna plošča CerRapid EXTRA SCHMAL, jeklo, INOX, Ø plošče: 115mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	563256 115
GTIN	4062406162313
Razred artikla	51M

Opis

Izvedba:

Samodejno ostrenje **keramičnih brusnih zrn (CER)** in posebej prilagojen **sistem visokozmogljivega veziva** omogočata **večkrat povečano zmogljivost pri izredno hladnem brušenju** v primerjavi z običajnimi brusnimi ploščami za grobo brušenje (A).

- **Največja produktivnost zaradi zelo hitrega rezanja.**
- **Optimizirano ravnotežje med izredno mehkim rezanjem z najmanjšim naporom in najdaljšo obstojnostjo.**

Specifikacija:

CER60Q-BF.

Napotek:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.

Tehnični opis

Ø plošče	115 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Specifikacija	CER60Q-BF

Oblika	41
Debelina plošče	1 mm
Maksimalno število vrtljajev	13300 min ⁻¹
Opis oblike	ravna
za debeline materiala	3 - 5 mm
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	Jeklo
za material	INOX
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
suho	primerno		

