

**Garant**
**Rezalna plošča CerRapid EXTRA SCHMAL, jeklo, INOX, Ø plošče: 230mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	563256 230
GTIN	4062406162351
Razred artikla	51M

**Opis**
**Izvedba:**

Samodejno ostrenje **keramičnih brusnih zrn (CER)** in posebej prilagojen **sistem visokozmogljivega veziva** omogočata **večkrat povečano zmogljivost pri izredno hladnem brušenju** v primerjavi z običajnimi brusnimi ploščami za grobo brušenje (A).

- **Največja produktivnost zaradi zelo hitrega rezanja.**
- **Optimizirano ravnotežje med izredno mehkim rezanjem z najmanjšim naporom in najdaljšo obstojnostjo.**

**Specifikacija:**
**CER30Q-BF.**
**Napotek:**

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.

**Tehnični opis**

Maksimalno število vrtljajev	6600 min <sup>-1</sup>
Oblika	41
Specifikacija	CER30Q-BF

Opis oblike	ravna
Ø plošče	230 mm
Debelina plošče	2 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
za debeline materiala	6 - 10 mm
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	Jeklo
za material	INOX
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
suho	primerno		

---

## Pribor

Vpenjalna prirobnica, par  $\emptyset$  prirobnice 76 mm

563990 76