



**Plošče za grobo brušenje Silver, Ø plošče × širina plošče: 115X7mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	560453 115X7
GTIN	4054596443730
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

Plošča za grobo brušenje **Silver** z deležem **precizno oblikovanih keramičnih zrn** za visoko zmogljivost brušenja in dolgo življenjsko dobo. Za **INOX in jeklo**.

### Uporaba:

Primerna za odstranjevalno brušenje in rezanje.

### Specifikacija:

**A36P-BF.**

## Tehnični opis

Debelina plošče	7 mm
Ø plošče	115 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Serija	SILVER
Kratka za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

priporočen nastavni kot	20-30 stopinj
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Plošče za grobo brušenje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
suho	primerno		