

**Garant****Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo, 2×D, Ø DC: 15mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 234000 15     |
| GTIN                  | 4045197739070 |
| Razred artikla        | 21S           |

**Opis****Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslABLJENO.

**Toleranca izvrtine:**  $-0,1/+0,3$  mm

**Opis:**

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do  $5 \times D$ .

**Uporaba:**

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

**Uporaba, oglaševalsko besedilo:**

Z obračalnimi ploščicami art. GG2340–GG2389.

**Primerno za:**

Obračalne ploščice SOGX 050204.

**Napotek:**

Druge vmesne velikosti v 1/10-enotah so dobavljive po ponudbi.

**Tehnični opis**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dolžina držala $L_s$                    | 50 mm                |
| Ø držala $D_s$                          | 20 mm                |
| Uporabna dolžina $L_1$                  | 30 mm                |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | SOGX 050204          |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 5IP (0,38 Nm) |
| Število rezil Z                         | 1                    |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Serija   | Vrtalnik                     |
| Nazivni $\varnothing$ D                            | 15                           |
| Za colski $\varnothing$                            | 19/32 col                    |
| Maksimalna meja nastavljanja $V_{maks}$            | 0,25 mm                      |
| Prevesna dolžina $L_A$                             | 44 mm                        |
| Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje     | HB6535                       |
| Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje     | HB6640                       |
| Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje     | HB630                        |
| Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje     | HB6810                       |
| Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2xD                          |
| Držalo   | ISO 9766                     |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno centrino vrtanje     |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno okrogel              |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno prečno vrtanje       |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno paketno vrtanje      |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno poševen izhod        |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno prečno vrtanje       |
| z notranjim hlajenjem                              | da                           |
| Strategija odrezovanja                             | HPC                          |
| Vrsta izdelka                                      | Sveder za obračalne ploščice |

## Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP       | 674252 5IP  |
| Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 5IP              | 239700 5IP  |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,38 Nm | 211750 0,38 |