

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M50X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130015 M50X1
GTIN	4062406021573
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopky D _s	40 mm
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	250 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø stopka štvorhranu	32 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX

Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø závit	50 mm
Hĺbka závit	125 mm
Ø otvoru pod závit	49 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Počet rezných hrán Z	4
Norma	DIN 376
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M50×1
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník