

HOLEX®**Visokozmogljivi svedri v celoti iz karbidne trdine, držalo Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø h7: 19 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	123108 19
GTIN	4045197451040
Razred artikla	12E

Opis**Izvedba:**

Čvrsto jedro in specialno koničenje – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja**. **Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke**.

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

globina vpenjalnega utora (glej tabelo) minus 1,5 × nazivni Ø.

Napotek:**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!****Priporočljiv naslednik je art. 123109.**

Rezalni material: VHM

Globina vrtanja do: 8×D

Kot konice: 135 stopinj

Držalo: DIN 6535 HE s h6

z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari

Standard: Tovarniški standard

Toleranca nazivnega Ø: h7

Število rezil Z: 2

Toleranca nazivnega Ø: h7

Dolžina vpenjalnega utora: 190 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 243 mm

Ø držala: 20 mm

Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm²: 0,32 mm/v

Tehnični opis

Nazivni Ø	19 mm
-----------	-------

Toleranca držala	h6
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm ²	0,32 mm/v
Dolžina vpenjalnega utora	190 mm
Število rezil Z	2
Toleranca nazivnega Ø	h7
Ø držala	20 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	243 mm
Standard	Tovarniški standard
Priporočena maksimalna globina vrtanja	161,5 mm
Prevleka	TiN
Rezalni material	VHM
Globina vrtanja do	8×D
Kot konice	135 stopinj
Držalo	DIN 6535 HE s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Barvni prstan	zelena