

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 1-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130031 1-16 |
| GTIN | 4062406037642 |
| Trieda položky | 10N |

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø otvoru pod závit | 23,9 mm |
| Počet rezných hrán Z | 4 |
| Chodov na palec | 16 |
| Ø závit | 25,4 mm |
| Hĺbka závit | 76,2 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Počet napínacích drážok | 4 |
| Stúpanie závitov | 1,588 mm |
| Celková dĺžka L | 160 mm |
| Ø stopky D _s | 20 mm |
| Rezný materiál | HSS E |
| Ø stopka štvorhranu | 16 mm |
| Druh závit | UN-LH |

| | |
|--------------------------|---|
| Velkosť závitú | 1-16 UN LH |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | ASME B1.1 |
| Tolerančná trieda | 1B |
| Tolerančná trieda | 2B |
| Tolerančná trieda | 2B +0,05 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,10 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,20 |
| Tolerančná trieda | 3B |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | ľavé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |