

**Rezkar za plano rezkanje 70° MFK, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 315/28mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	223300 315/28
GTIN	4960664732845
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Rezkar za plano rezkanje za visokozmogljivo obdelavo litine. Ozka in zelo ozka delitev zob za maksimalno produktivnost pri odrezovanju litine.

Prednosti:

- **Gospodarna in stabilna obdelava z 10-rezilnimi petkotnimi obračalnimi ploščicami.**
- **Premišljena oblika orodja in velik kot naklona omogočata manjše rezalne sile.**

Tehnični opis

Vijak za vpenjalni klin	229721
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Število rezil Z	28
maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{ maks}}$	324 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	60 mm
Celotna dolžina $L_{\text{ celotna}}$	63 mm
Vpenjalni klin	229720

primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1106
Ø rezila D _c	315 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	70 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Zagozdni vijak	229721
Vpenjalni klin	229720