

**Rezkar za plano rezkanje 70° MFK, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 160/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	223300 160/16
GTIN	4960664732784
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Rezkar za plano rezkanje za visokozmogljivo obdelavo litine. Ozka in zelo ozka delitev zob za maksimalno produktivnost pri odrezovanju litine.

Prednosti:

- **Gospodarna in stabilna obdelava z 10-rezilnimi petkotnimi obračalnimi ploščicami.**
- **Premišljena oblika orodja in velik kot naklona omogočata manjše rezalne sile.**

Tehnični opis

Vpenjalni klin	229720
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Ø rezila D _c	160 mm
Število rezil Z	16
primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1106
Vijak za vpenjalni klin	229721
maksimalni zunanji Ø D _{maks}	169 mm

Celotna dolžina L_{celotna}	63 mm
maksimalna globina rezanja $a_{\text{p maks}}$	6 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	70 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Zagozdni vijak	229721
Vpenjalni klin	229720