

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 1.1/2-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130031 1.1/2-16
GTIN	4062406038175
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitú	76,2 mm
Ø stopka štvorhranu	24 mm
Chodov na palec	16
Počet rezných hrán Z	4
Norma	DIN 376
Ø závitú	38,1 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	36,6 mm
Stúpanie závitov	1,588 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Druh závitú	UN-LH

Velkosť závitú	1.1/2-16 UN LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník