

**Rezkar za plano rezkanje 70° MFK, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 250/36mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	223300 250/36
GTIN	4960664732838
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Rezkar za plano rezkanje za visokozmogljivo obdelavo litine. Ozka in zelo ozka delitev zob za maksimalno produktivnost pri odrezovanju litine.

Prednosti:

- **Gospodarna in stabilna obdelava z 10-rezilnimi petkotnimi obračalnimi ploščicami.**
- **Premišljena oblika orodja in velik kot naklona omogočata manjše rezalne sile.**

Tehnični opis

Ø rezila D_c	250 mm
Vpenjalni klin	229720
Število rezil Z	36
Ø vpenjalne izvrtine	60 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
maksimalni zunanji Ø $D_{\text{ maks}}$	259 mm
Celotna dolžina $L_{\text{ celotna}}$	63 mm

Vijak za vpenjalni klin	229721
primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1106
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	70 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Vpenjalni klin	229720
Zagozdni vijak	229721