

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1.1/8-7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 1.1/8-7
GTIN	4062406040062
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátene vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Hĺbka závit	57,15 mm
Stúpanie závitov	3,629 mm
Ø stopka štvorhranu	18 mm
Ø otvoru pod závit	24,87 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	22 mm
Chodov na palec	7
Počet napínacích drážok	4
Ø závit	28,575 mm
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	180 mm
Druh závit	UNC

Velkosť závitú	1.1/8-7 UNC
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník