

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: NO.10-56****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 NO.10-56
GTIN	4062406038861
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Stúpanie závitov	0,454 mm
Norma	DIN 371
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	4,39 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Chodov na palec	56
Celková dĺžka L	70 mm
Ø závit	4,83 mm
Hĺbka závit	14,49 mm
Druh závit	UNS

Velkosť závitú	10-56 UNS
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník