

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 3/4-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 3/4-18
GTIN	4062406041885
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Chodov na palec	18
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závit	57,15 mm
Ø závit	19,05 mm
Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Ø otvoru pod závit	17,75 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	125 mm
Stúpanie závitov	1,411 mm
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	3/4-18 UNS LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník