

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 7/8-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 7/8-10
GTIN	4062406050993
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Ø závit	22,225 mm
Ø otvoru pod závit	19,75 mm
Chodov na palec	10
Stúpanie závitov	2,54 mm
Hĺbka závit	55,56 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Počet napínacích drážok	4
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	7/8-10 UNS LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník