

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 3/4-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130046 3/4-14 |
| GTIN             | 4062406050863 |
| Trieda položky   | 10N           |

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Chodov na palec         | 14       |
| Rezný materiál          | HSS E    |
| Počet rezných hrán Z    | 4        |
| Hĺbka závitú            | 47,63 mm |
| Norma                   | DIN 376  |
| Počet napínacích drážok | 4        |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 14 mm    |
| Stúpanie závitov        | 1,814 mm |
| Celková dĺžka L         | 125 mm   |
| Ø závitú                | 19,05 mm |
| Ø otvoru pod závit      | 17,4 mm  |
| Ø stopka štvorhranu     | 11 mm    |
| Druh závitú             | UNS-LH   |

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Velkosť závitú           | 3/4-14 UNS LH                             |
| Povrchová úprava         | TiN                                       |
| Závit-norma              | ASME B1.1                                 |
| Tolerančná trieda        | 1B                                        |
| Tolerančná trieda        | 2B                                        |
| Tolerančná trieda        | 2B +0,05                                  |
| Tolerančná trieda        | 2B +0,10                                  |
| Tolerančná trieda        | 2B +0,20                                  |
| Tolerančná trieda        | 3B                                        |
| Forma nábehu             | C                                         |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | do 2,5×D pri slepom otvore                |
| Smer rezania             | ľavé                                      |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |