

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: NO.8-36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 NO.8-36
GTIN	4062406050047
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	10,4 mm
Chodov na palec	36
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Stúpanie závitov	0,706 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	4,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	3,5 mm
Ø závitú	4,166 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	63 mm
Druh závitú	UNF-LH

Velkosť závitú	8-36 UNF LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník