

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: NO.12-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 NO.12-24
GTIN	4062406050191
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Hĺbka závitú	13,7 mm
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Stúpanie závitov	1,058 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Norma	DIN 371
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	80 mm
Ø závitú	5,486 mm
Chodov na palec	24
Ø otvoru pod závit	4,47 mm
Druh závitú	UNC-LH

Velkosť závitú	12-24 UNC LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník