

**Garant****Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 4.1/4-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130050 4.1/4-10
GTIN	4062406053109
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Chodov na palec	10
Hĺbka závitú	161,925 mm
Ø stopka štvorhranu	44 mm
Počet napínacích drážok	12
Ø závitú	107,95 mm
Počet rezných hrán Z	12
Stúpanie závitov	2,54 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Ø otvoru pod závit	105,6 mm
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D <sub>s</sub>	56 mm
Druh závitú	UNS
Veľkosť závitú	4.1/4-10 UNS

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník