

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, Typ: 3.7/8-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 130056 3.7/8-16 |
| GTIN | 4062406056353 |
| Trieda položky | 10N |

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------------|
| Celková dĺžka L | 180 mm |
| Počet rezných hrán Z | 10 |
| Ø stopka štvorhranu | 44 mm |
| Chodov na palec | 16 |
| Stúpanie závitov | 1,588 mm |
| Hĺbka závitu | 147,64 mm |
| Počet napínacích drážok | 10 |
| Rezný materiál | HSS |
| Ø závit | 98,425 mm |
| Ø otvoru pod závit | 96,9 mm |
| Ø stopky D _s | 56 mm |
| Druh závit | UN-LH |
| Veľkosť závit | 3.7/8-16 UN LH |

| | |
|--------------------------|---|
| Povrchová úprava | TiN |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | ASME B1.1 |
| Tolerančná trieda | 1B |
| Tolerančná trieda | 2B |
| Tolerančná trieda | 2B +0,05 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,10 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,20 |
| Tolerančná trieda | 3B |
| Forma nábehu | C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore |
| Smer rezania | ľavé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |