

Garant**GCCT 060202, Typ: HB7410**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268590 HB7410
GTIN	4062406057657
Trieda položky	211

Technický opis

Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,35 mm
Lamač triesok	TIS
Typ	HB7410
Hlavné použitie	Ti
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm
Povrchová úprava	TiN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	GCCT 060202
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie