

**Garant****TDAT 070104, Typ: HB7035**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268640 HB7035
GTIN	4062406057831
Trieda položky	21I

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SF
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 150 m/min
Posuv $f$	0,03 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	60 - 150 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Ďalšie použitie	K
Typ	HB7035
Povrchová úprava	TiN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TDAT 070104
Počet výmien/rezných hrán	3
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie