

**Garant****GCCT 060204, Typ: HB7035**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268600 HB7035
GTIN	4062406057688
Trieda položky	211

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Ďalšie použitie	K
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	60 - 150 m/min
Lamač triesok	SF
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 150 m/min
Typ	HB7035

Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Povrchová úprava	TiN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	GCCT 060204
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie