

Garant**Technická fréza, HM, Typ: T1610/6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	541000 T1610/6
GTIN	4062406057152
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Stopka odihlovacej frézy (vnútorná)** s lavým ozubením a 45° uhlom pre **skosenie hrany**.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Upozornenie:

Redukované otáčky pre frézové telieska s celkovou dĺžkou 120 mm: maximálne 11 000 min^{#1}

Technický opis

Ø hlavy	16 mm
Popis tvaru	odihlovanie
Uhol	45 Stupeň

Ø stopky	6 mm
Ozubenie skratka	Z3
Celková dĺžka	70 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Dĺžka hlavy	10 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza