



Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika AD, BT 30 kratek, Vpenjalni Ø D1: 18mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302595 18
GTIN	4250122697978
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Vsa držala brunirana.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Previsna dolžina A: 63 mm

Zunanji Ø D: 50 mm

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900: 16

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	16
Zunanji Ø D	50 mm
Previsna dolžina A	63 mm
Vpenjalni Ø D ₁	18 mm
Trn za rezkarje	BT 30 kratek
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 30	308765 30
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 30	308760 30
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 30	308780 30
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 30	308785 30
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 16 mm	309900 16