

**HOLEX****Ročni primeži za vrtalne stroje, Širina čeljusti A: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	365055 100
GTIN	4062406188634
Razred artikla	32D

**Opis****Izvedba:**

- Primerno za vodoravno in navpično uporabo ter uporabo s strani.
- Čvrsta in priročna izvedba.
- Čeljusti so kaljene in brušene.
- Nespremenjena celotna dolžina. (Vreteno poglobljeno v ročaju!)
- Univerzalne možnosti pritrditve zaradi vzdolžnih lukenj.
- Premična čeljust na stranskih vodilih.
- Nepomična čeljust ima tri navpične in eno vodoravno prizmo.
- S snemljivo ročico.

**Uporaba:**

Za vpenjanje obdelovancev na vrtalnih strojih.

**Material:**

Telo iz litine.

**Točnost:**

Znotraj 0,20 mm.

**Tehnični opis**

Dolžina osnovnega telesa a	191 mm
Celotna višina c	64 mm
Višina čeljusti C	30 mm

Vpenjalno območje b	101 mm
Masa	4,8 kg
Vrsta izdelka	Primež za vrtni stroj

---

## Pribor

Nadomestna čeljust, par, za primež za vrtni stroj za tip 100	365046 100
--	------------