

Garant**RC.X 1003, Typ: HU7310-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260640 HU7310-1
GTIN	4062406058401
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HU7310-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	AM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RCGX 1003

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie