

Garant**RC.X 1204, Typ: HU7310-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260650 HU7310-1
GTIN	4062406058616
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	N
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	AM
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HU7310-1
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RCGX 1204

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie