

**Garant****CCGT 030102, Typ: HB7125-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260047 HB7125-1
GTIN	4062406058708
Trieda položky	211

## Technický opis

Typ	HB7125-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Posuv $f$	0,03 - 0,1 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,2 mm
Lamač triesok	VF
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 030102

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie