

**Garant****CCGT 030101, Typ: HB7025-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260046 HB7025-1
GTIN	4062406058661
Trieda položky	21I

## Technický opis

Uhlový Polomer	0,1 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Typ	HB7025-1
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,03 - 0,1 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	SF
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 030101

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie