

**Garant****CCGT 030101, Typ: HU7315-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260046 HU7315-1
GTIN	4062406058685
Trieda položky	211

## Technický opis

Typ	HU7315-1
Lamač triesok	AF
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Posuv $f$	0,03 - 0,1 mm/ot,
Hlavné použitie	N
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Uhlový Polomer	0,1 mm
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 030101
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie