

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7210-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250322 HB7210-1
GTIN	4062406058944
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Lamač triesok	GG
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Hlavné použitie	K
Posuv f	0,32 - 0,8 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7210-1
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie