


**Garant****CNMG 160616, Typ: HB7210-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250338 HB7210-1
GTIN	4062406058982
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	GG
Hlavné použitie	K
Uhlový Polomer	1,6 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Rezný materiál	HM
Typ	HB7210-1
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Posuv $f$	0,32 - 0,8 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160616
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie