

**Garant****CNMG 120416, Typ: HB7210-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250328 HB7210-1
GTIN	4062406058968
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,32 - 0,8 mm/ot,
Lamač triesok	GG
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Typ	HB7210-1
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hlavné použitie	K
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie