

Garant**DNMG 110404, Typ: HB7210-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250752 HB7210-1
GTIN	4062406058999
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Lamač triesok	GM
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7210-1
Hlavné použitie	K
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie