

Garant**DNMG 150608, Typ: HB7210-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250762 HB7210-1
GTIN	4062406059019
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Hlavné použitie	K
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	GM
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Typ	HB7210-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie