


**Garant****SNMA 120408, Typ: HB7210-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251225 HB7210-1
GTIN	4062406059057
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	K
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Typ	HB7210-1
Posuv $f$	0,3 - 0,7 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie