


Garant**SNMG 150612, Typ: HB7210-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251330 HB7210-1
GTIN	4062406059095
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rezný materiál	HM
Typ	HB7210-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Posuv f	0,32 - 0,8 mm/ot,
Hlavné použitie	K
Lamač triesok	GG
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 150612
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie