

Garant

Kopirni rezkar 7° pozitivno, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 52/5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212130 52/5
GTIN	4045197750211
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Zmanjšanje vibracij in mehak vstop rezila zaradi 7° pozitivne izvedbe obračalnih ploščic.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2\ mm$.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø rezila D_c	52 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1003
Ø D_3	42 mm
Število rezil Z	5
Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogla
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219804
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP