

HOLEX**Rezkar za kotno/plano rezkanje 90°, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 50/5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215055 50/5
GTIN	4045197750310
Razred artikla	220

Opis

Izvedba:

Kaljeno specialno orodno jeklo omogoča dolgo uporabo in tek brez vibracij. Oblika za plano rezkanje omogoča doseganje visoke kakovosti obdelane površine.

Pazi:

Brez Powercard!

Napotek:

Da je mogoče uporabiti **vsaj 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri**.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SOMT 09T304
Ø rezila D_c	50 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Število rezil Z	5

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Kotno rezkanje da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219810